



**Plaquita de corte DNMG desbaste 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 150608**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2931 150608 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 60 - 220 mm/min    |
| Cantidad                                      | 30                 |
| Radio angular                                 | 0,8 mm             |
| Profundidad de corte $a_{p\text{mín.}}$       | 0,55 mm            |
| Contenido                                     | 250862 HB7130-2    |
| Aplicación principal                          | M                  |
| Avance $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/rev, |
| Profundidad de corte $a_{p\text{máx.}}$       | 3,75 mm            |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 1,5 - 6 mm         |
| Material de corte                             | HM                 |
| Código ISO plaquita de corte                  | DNMG 150608        |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado                         |
| Número de cambios/cortes | 4                               |
| Clase                    | HB7130-2                        |
| Condición de corte       | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas             | VG                              |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG2931 150608