

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2928 110408
GTIN	4067263094265
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Zawartość	250754 HB7130-2
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2928 110408