

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 120404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2905 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Głębokość skrawania a_p min.	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	powlekane
Głębokość skrawania a_p maks.	4:25 mm
liczba sztuk	50

Karta danych

Zastosowanie główne	M
Zawartość	250058 HB7140-2
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2905 120404