

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,55 mm
Contenido	260152 HU7310
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	3,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento

Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T308
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3806 09T308