



Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Contenido	251565 HBT020
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3921 160408