




Vorteilspack HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1582 19
GTIN	4067263134343
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 150182

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

- Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
- Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleichteilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
- Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
- Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
- Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

Technische Beschreibung

für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Schafttoleranz	h9
Schaft-Ø D _s	10 mm
Gesamtlänge L	63 mm

Datenblatt

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,5 mm
Außen-Ø	19 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,14 mm/U
Inhalt	5
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Serie	Pro Steel
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	75 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	70 m/min	N
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	S
GG(G)	geeignet	20 m/min	K

Datenblatt

CuZn	geeignet	20 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1582-19>