

Garant**CNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2403 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 500 mm/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Obsah	250052 HB7010-2
Počet kusov	50
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2403 09T308