



## Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour finition, 30 pièces, HBT020



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3926 060404 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description technique

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Sommaire                                      | 251938 HBT020    |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/tr  |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Application principale                        | P                |
| Nombre de changements/dents                   | 6                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 330 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm          |
| Revêtement                                    | TiCN             |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 2 mm       |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |

## Fiche technique

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$ | 2 mm                     |
| Code ISO plaquette               | WNMG 060404              |
| Quantité                         | 30                       |
| Nuance                           | HBT020                   |
| Condition de coupe               | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                    | PF                       |
| Type de produit                  | Plaquette pour tournage  |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3926 060404