

Garant

Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260742 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Schnitttiefe a_p max	3,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3530 09T304