



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2413 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Schneidstoff	HM
Inhalt	250324 HB7010-2
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2413 120412