




Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Toleranz	M
Inhalt	261366 HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min

Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3569 110304