

Garant

Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2418 120412
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 290 mm/min
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,8 mm
Contenido	250324 HB7035-2
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm

Material de corte	HM
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2418 120412