

Garant**Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AP..****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215157 25/2
GTIN	4045197349231
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon.

Vysoce výkonné rohové frézy s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC** při **nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Speciálně pro použití **MTC (Multi Task Cutting)** u nové generace soustružnických / frézovacích center (**MTM**).

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 3,1 mm je nutno upravit uložení destiček.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1805..
Délka vyložení L_1	45 mm
$\varnothing$ stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219824 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing$ břitu D_c	25 mm

Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	16,95 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,69 stupeň
Série	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Tvar stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/215157-25/2>