



Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 060408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3985 060408
GTIN	4067263095026
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	252093 HBT130
Codice ISO Inserto	WNMG 060408

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3985 060408