

Garant**TCGT esztergalpka, közepes megmunkálás 30 darab, HU7310, Méret: 110202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3825 110202
GTIN	4067263098317
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260980 HU7310
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	TCGT 110202
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Cserék / élek száma	3
Bevonat	bevonat nélkül

Darabszám	30
Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3825 110202