

Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2431 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Inhalt	250862 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a _p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe a _{p max}	3,75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Schnitttiefe a _{p min}	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlitten
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2431 150608