

Garant

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7010-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2484 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	252062 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2484 060404