

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhalt	261454 HB7035-2
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2872 110304