



Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	265008 20/09
GTIN	4069515024464
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von L_{min} möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L_3	13 mm
ISO-Code Halter	A20X SCLCR/L09
Auskraglänge L_1	120 mm
Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	189 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm

Datenblatt

Plattengröße	9 mm
Norm	Werksnorm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
L _{min}	120 mm
Anschlussgewinde	G1/4
Innenkühlung	ja
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-20/09>