


Garant**Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1293 4,5
GTIN	4045197990792
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Baumaße ähnlich **DIN 6527**. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Wie Nr. 202293.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zähnezahl Z	3
Schaftform	HB
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,025 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	21 mm
Schneiden-Ø D _c	4,5 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm
Freistellungs-Ø D ₁	4,3 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,02 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	0,5×D bei Besäumen
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	geeignet

Zubehör

VHM-Fräser Ø e8 DC 4,5 mm

202293 4,5