

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3908 110404
GTIN	4067263092919
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schneidstoff	HM
Inhalt	250780 HBT020
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3908 110404
