



Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3979 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Contenuto	251772 HBT130
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Profondità di taglio a_p max.	2.5 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3979 160404