




**Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces, Ø DC m7: 7,5mm**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2685 7,5    |
| GTIN             | 4067263087830 |
| Classe d'article | GGN           |

## Description

### Exécution:

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

### Comme 122685.

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG 1286. Type HB disponible uniquement à partir de  $\geq \varnothing 3$  mm.

### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Description technique

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Contenu                                        | 5         |
| Avance f dans l'INOX $< 900$ N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/tr |
| Longueur totale L                              | 91 mm     |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Norme                                                     | DIN 6537            |
| Ø queue D <sub>s</sub>                                    | 8 mm                |
| Nombre de dents Z                                         | 2                   |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub> | 41,8 mm             |
| Tolérance Ø nominal                                       | m7                  |
| Longueur des goujures L <sub>c</sub>                      | 53 mm               |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                                     | 7,5 mm              |
| Série                                                     | Pro Inox            |
| Revêtement                                                | AlTiN               |
| Type d'outils                                             | Carbure monobloc    |
| Exécution                                                 | 6xD                 |
| Angle de pointe                                           | 140 degré           |
| Queue                                                     | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne                                          | Oui, à 25 bars      |
| Bague de couleur                                          | bleu                |
| Type de produit                                           | Forets hélicoïdaux  |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)         | moyennement adaptée |                |          |
| Alu > 10% Si                   | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                |          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |

av. arrosage min.

moyennement adaptée

---

## Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro  
Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA Ø DC m7 7,5 mm

122685 7,5