

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2805 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260066 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2805 120408