

Garant

Rezkar za velika podajanja Power Q z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice XO..



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Notranje hlajenje	da
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Celotna dolžina L_{celotna}	85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	42 mm
$\varnothing$ rezila D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,13 mm
Kot rampe α_{maks}	1,89 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm

Prevesna dolžina L_1	35 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Oblika držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP