



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3962 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.75 mm

Datenblatt

Inhalt	250666 HBT130
Stückzahl	30
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3962 110404