

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3534 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Inhalt	260762 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3534 09T304