

Garant

Rezkar za velika podajanja Power Q s cilindričnim držalom, za obračalne rezalne ploščice XD..



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	4,42 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Prevesna dolžina L_1	120 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
Notranje hlajenje	da
$\varnothing$ rezila D_c	30 mm
$\varnothing$ držala D_s h6	32 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	10,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Oblika držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP