



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, B alak DIN 371/376 kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1271 M3
GTIN	4067263134657
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Mint a 131265 sz.

Terelőélel.

HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

ISO 2 6H

HSS-E

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	56 mm
Tartalom	5"

Vágóélek száma Z	3
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	2,5 mm
Menetmélység	6 mm
Menet Ø	3 mm
Menetméret	M2,7
Szár négyszög □	2,7 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	Clever Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P

Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG1271-M3>