



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2864 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	261372 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm

Datenblatt

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2864 160404