



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3959 120408
GTIN	4067263093985
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250197 HBT130
Schnitttiefe a_p max	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50

Datenblatt

Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3959 120408