



Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2677 120404
GTIN	4067263096825
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260793 HBT130
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2677 120404