

**Garant**

## **Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2852 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Inhalt	261144 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

## Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2852 110304