


**Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2307 7
GTIN	4062406335601
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.**Como n.º 202307.****Descripción técnica**

Ø de corte D_c	7 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Ø de mango D_s	8 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Forma del mango	HB
Longitud total L	63 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	45 grados

Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo L_c	16 mm
Número de dientes Z	3
Contenido	5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	55 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuado

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 7 mm

202307 7