


**Garant**

### Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 160404



#### Données de commande

N° commande	GG2861 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	261232 HB7010-2
Application principale	P
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 mm/min
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2.5 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance $f$	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

## Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2861 160404