

Garant**Softcut® hjørnefræser med gevind, til vendeskærsplatter AO..****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215409 32/5
GTIN	4069515038768
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold** eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning i store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også i rust- og syrefast stål.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	28,5 mm
Ø D ₃	20,8 mm
Serie	Softcut®
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	52,8 mm
Rampingvinkel α _{maks}	2,7 grader
Cirkulær borefræsning a _p	4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	61,3 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
passende vendeskærsplatter	AO.T1104
Antal skær Z	5
Vendeplatteskruesæt	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Ramplinglængde L for α_{maks}	6,4 mm
Holdegevind M	M16
Skaftform	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunging
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Egnede produkter

No Shop URL available for: 215409 32/5