

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7010-2,
Rozmiar: 16T308**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2848 16T308
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zawartość	260988 HB7010-2

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2848 16T308