

Garant

Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3836 160404
GTIN	4067263098737
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Contenuto	261458 HB7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3836 160404