

Garant

Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7010-2



Données de commande

N° commande	GG2484 080412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Code ISO plaque	WNMG 080412
Sommaire	252072 HB7010-2

Fiche technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2484 080412