

Garant**Voordeelverpakking CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks HB7010-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2400 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	250052 HB7010-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal	30
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2400 09T308