



Inserto SNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Contenuto	251326 HB7130-2
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 7 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,55 mm/gir,
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2951 120412