

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2906 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Radio angular	0,4 mm
Contenido	250156 HB7120-1
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	4

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2906 120404