

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2902 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Zawartość	250060 HB7140-2
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2902 120408