

Garant

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2489 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p min	0,8 mm
Inhalt	252062 HB7035-2
Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2489 060404