

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2911 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4:25 mm
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Contenido	250156 HB7140-2
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2911 120404