



Plaquette DNMG pour ébauche 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 150608



Données de commande

N° commande	GG2931 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Quantité	30
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	250862 HB7130-2
Application principale	M
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2931 150608