




Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3974 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Inhalt	251414 HBT130
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3974 160404