

**Garant**

### Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 070204



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3814 070204
GTIN	4067263097877
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	260452 HU7310
Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

## Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3814 070204