

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru finisare CNMG 30 bucăți HB7035-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2402 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 mm/min
Cuprins	250050 HB7035-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2402 09T304