

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3568 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Inhoud	261374 HB7130-2

Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3568 160408